



Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ sans commande manuelle - 2P 250V~ - 16A - contact O+F - 1 module

REF. 4 125 21

CX³

LEGRAND

100,30 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

CX³, contacteur de puissance modulaire, sans commande manuelle, permettant la commande à distance d'une charge par un interrupteur

- Contacteur de puissance CX³ bipolaire 250V~ sans commande manuelle bobine 230V~
- Intensité maximum : 16A
- Contact O+F
- 1 module
- Conforme à la norme NF EN 61095

Les + installation

Accepte le passage du peigne d'alimentation

Les + utilisation

Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette

Information sur la gamme

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d'une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l'alimentation des circuits d'éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de fonctionnement normale	250-250 V		
Courant de fonctionnement nominal	16 A		
Catégorie d'utilisation	1	Classe de protection (IP)	IP2X
Tension d'actionnement assignée	195-253 V	Largeur hors tout	17.8 mm
Type de tension de fonctionnement	AC	Hauteur hors tout	94.9 mm
Type de tension d'actionnement	AC	Profondeur/longueur hors tout	67.3 mm
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	1	Température d'utilisation /d'installation	-25-60 °C
Charge max. de lampe à incandescence	2000 W	Température de stockage	-40-70 °C
Charge max. de lampe fluorescente	1300 VA	Fréquence d'alimentation	50-60 Hz
Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)	1400 VA	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)	600 VA	Couleur	gris
Curseur pour commutation manuelle	Oui	Numéro RAL	7035
Largeur dans les unités de partition	1	Sans halogène	Oui
Profondeur d'encastrement	44 mm	Capacité des bornes	0.75-6 mm ²
Dispositifs auxiliaires possibles	Oui	Type de connexion	Cable
		Equipé d'un porte étiquette	Oui
		Mode de pose	rail DIN

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.