



Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP55 pour fixation en saillie dans emballage traditionnel

REF. 0 489 43

MOSAIC

LEGRAND

52,82 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Détecteur autonome de mouvement ECO1 étanche pour lieux de passage sans luminosité naturelle

- Détecteur de mouvement infrarouge 360° 3 fils avec neutre IP55
- Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation :
 - seuil de luminosité : 10 lux à 1275 lux
 - temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes
- Allumage et extinction automatiques - Consommation 0,75W en veille - Portée 8m
- Puissance acceptée par types de lampes (compatible avec toutes les lampes du marché) :
 - LEDs : 250W
 - Fluocompactes : 250W
 - LEDs, CFLs, Halogène avec ballast ferromagnétique ou électronique : 500 VA
 - tubes fluo : 5x(2x36W)
 - Halogènes 230V, incandescent : 1000W
- Livré complet pour fixation au mur ou plafond

Les + installation

S'installe directement sur le mur ou le plafond en saillie

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement Un seul détecteur par circuit Pas de commande manuelle déportée par bouton poussoir Hauteur recommandée de fixation : 1,20 m

Hauteur recommandée de fixation : 2,5m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	détecteur de présence		
Type de capteur	infrarouge		
Avec interface DALI	Non	Qualité du matériau	thermoplastique
Régulation de la lumière constante	Oui	Sans halogène	Oui
Arrêt forcé	Oui	Traitement de surface	autre
Percée pour animaux	Non	Finition de la surface	brillant
Protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	Oui	Traitement antibactérien	Non
Réticulable	Non	Couleur	blanc
Hauteur de montage optimale	2.5 m	Numéro RAL (équivalent)	9006
Largeur de portée max.	8 m	Transparent	Non
Longueur de portée max.	8 m	Classe de protection (IP)	IP55
Champ de détection de diamètre au sol	8 m	Fréquence	50 - 60 Hz
Adapté pour une transmission sans fil	Oui	Tension nominale	230 V
Commandable à distance	Oui	Durée de marche min.	10 s
Avec télécommande	Non	Durée de marche max.	10 min
Sensibilité de réponse ajustable	Oui	Angle de détection horizontal	180 - 180 °
Luminosité de déclenchement ajustable	Oui	Luminosité de déclenchement	10 - 1275 lx
Fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement	Oui	Température	-20 - 45 °C
Fonction de variation avec insert variateur	Oui	Nombre de zones de commutation	2
Type de montage	encastré	Fonction d'alarme	Non
Matériau	plastique	Compatible avec Apple HomeKit	Non
		Compatible avec Google Assistant	Non
		Compatible avec Amazon Alexa	Non
		Possible support IFTTT	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.