

Boîte monoposte Ecobatibox - profondeur 40mm

REF. 0 800 21



VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	40 unités
Volume	15.195 dm ³
Poids	1387 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Boîtes monopostes

- Conformes à la norme NF-EN 60670-1
- Ø de perçage 67 mm
- Pour montage d'appareillage à vis ou à griffes
- Possibilité de réaliser 1 boîte pour applique Ø67 en association avec le couvercle DCL réf. 0 895 94
- Possibilité de réaliser 1 boîte pour applique Ø67 en association avec le couvercle DCL réf. 0 895 94

Caractéristiques Générales

Ecobatibox - boîtes d'encastrement pour cloisons sèches

- Particulièrement adaptées aux maisons basse consommation (BBC) et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique
- Permet de réduire annuellement la facture énergétique de 6 kWhep/m²/an et pouvant atteindre jusqu'à 15 kWhep/m²/an suivant la typologie du bâti
- Améliore le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur
- Economie optimale en associant les obturateurs aux boîtes Ecobatibox
- Étanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés
- Large colerette, étriers de fixation rétractables
- Volume de câblage optimum
- Double entrée de câbles : une pour câbles flexibles (Ø4 à 9 mm), une pour gaine
- Ouverture des entrées facilitée par la languette détachable