

## Poussoir simple avec voyant lumineux et marquage cadenas dooxie 6A 250V~ finition alu

REF. 6 001 17

DOOXIE

LEGRAND



22,99 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie, une commande d'éclairage avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

- Poussoir lumineux avec marquage cadenas 6A - 250V dooxie - Alu - À équiper d'une plaque
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
- Livré avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

### Avantages

La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal - Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées, ... En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes

### Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

### Les + utilisation

Son indicateur visuel (cadenas) en fait la solution idéale pour actionner une porte à gâche électrique

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Assemblage</b>	mécanisme seul	<b>Finition de la surface</b>	mat
<b>Modèle</b>	bouton-poussoir unique	<b>Couleur</b>	aluminium
<b>Type de commande</b>	bascule/rocker	<b>Transparent</b>	Non
<b>Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture</b>	1	<b>Zone de texte/surface d'inscription</b>	Non
<b>Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture</b>	1	<b>Impression</b>	symbole « clé/porte »
<b>Version sans contact</b>	Non	<b>Adapté à la classe de protection (IP)</b>	IP20
<b>Nombre de bascules d'actionnement</b>	1	<b>Résistance aux chocs</b>	IK04
<b>Nombre de pôles</b>	2	<b>Largeur d'appareil</b>	73 mm
<b>Tension nominale</b>	250 V	<b>Hauteur d'appareil</b>	73 mm
<b>Courant nominal assigné</b>	6 A	<b>Profondeur d'appareil</b>	36.25 mm
<b>Avec éclairage</b>	Oui	<b>Profondeur min. de la boîte d'encastrement</b>	40 mm
<b>Avec lampe de signalisation</b>	Oui	<b>Compatible avec Apple HomeKit</b>	Non
<b>Contact de report</b>	Non	<b>Compatible avec Google Assistant</b>	Non
<b>Type de raccordement</b>	borne automatique	<b>Compatible avec Amazon Alexa</b>	Non
<b>Type de montage</b>	encastré	<b>Possible support IFTTT</b>	Non
<b>Type de fixation</b>	fixation à vis	<b>Profondeur d'encastrement</b>	21.4 mm
<b>Matériau</b>	plastique	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-5 - 35 °C
<b>Qualité du matériau</b>	thermoplastique	<b>Température de stockage</b>	-25 - 60 °C
<b>Sans halogène</b>	Oui	<b>Type de tension</b>	AC
<b>Traitement antibactérien</b>	Non	<b>Fréquence d'alimentation</b>	50 - 60 Hz
<b>Traitement de surface</b>	laqué / peint	<b>Section de câble</b>	1.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>
		<b>Maintien du câble</b>	Non applicable

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.