



Poussoir Céliane 6A contact NO bornes libre de potentiel

REF. 0 670 34

CÉLIANE

LEGRAND

16,72 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Céliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Poussoir Céliane 6A 250V contact NO avec bornes libre de potentiel
- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
- Permet la réalisation de poussoir témoin grâce à 2 bornes libres de potentiel
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

Les + installation

Poussoir relié à un télérupteur, situé au tableau électrique, permet de commander un même éclairage depuis plusieurs points de contrôle - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Le bouton poussoir répond à plusieurs usages du quotidien : l'éclairage, l'ouverture de porte, la sonnette, la minuterie...

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Mécanisme seul	Finition de la surface	Mat
Modèle	Bouton-poussoir unique	Couleur	Gris
Type de commande	Bascule/rocker	Transparent	Non
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	1	Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Version sans contact	Non	Type d'impression	Sans
Nombre de bascules d'actionnement	1	Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Nombre de pôles	1	Largeur d'appareil	45 mm
Tension nominale	250 V	Hauteur d'appareil	45 mm
Calibre/courant nominal assigné (In)	6 A	Profondeur d'appareil	32 mm
Avec éclairage	Non	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Source lumineuse fournie	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Equippé d'un signal lumineux complémentaire	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Contact de report	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Type de connexion	Borne automatique	Compatible IFTTT	Non
Mode de pose	Support de module	Profondeur d'encastrement	24 mm
Type de fixation	À clipser	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Matériau	Plastique	Température de stockage	-10-70 °C
Qualité du matériau	Thermoplastique	Type de tension	AC
Sans halogène	Oui	Fréquence	50-60 Hz
Traitement antimicrobien	Non	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Type de traitement de la surface	Non traité	Capacité des bornes	2.5-2.5 mm²
		EAN/Gencode	3245060670344

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.