



Alimentation stabilisée à découpage monophasée entrée 100V~ à 240V~ et sortie 48V= - 60W

REF. 1 466 09

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Alimentation courant continu à découpage (électronique) dont la tension de sortie est indépendante des fluctuations de la tension d'entrée

- Alimentation stabilisée à découpage monophasée 20W - 60W
- - Puissance nominale 60W- Intensité nominale 1,25A- Plage de réglage 48V à 56V- Largeur 40mm- Fréquence d'utilisation 50Hz à 60Hz
- Tension d'entrée 100V~ à 240V~ - Tension de sortie 48V= - Consommation à vide < 0,75W
- Boîtier plastique - Voyant de présence de tension de sortie - Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant - Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges - Avec signal ou contact relais pour report d'état de tension de sortie active (sauf 75W)
- Conformes aux normes UL 508, IEC EN 60950-1 et IEC EN 61204-3 - Agrément UL USA et Canada

Les + installation

Montage sur rail symétrique profondeur 7,5mm et 15mm - Raccordement en conducteur cuivre uniquement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de tension d'alimentation	AC/DC	Montage possible sur barres profilées	Oui
1ere tension de sortie	24-48 V	Montage mural possible	Non
Courant de sortie max. 1	1.25 A	Adapté à un montage sur rail	Non
Tension de sortie ajustable	Oui	Largeur de montage	40 mm
Valeur nominale de la tension de sortie 1	24 V	Montage direct possible	Oui
Valeur nominale du courant de sortie 1	1.25 A	Largeur	40 mm
Protégé contre les courts-circuits	Oui	Hauteur	90 mm
Tension d'alimentation assignée à CA 50Hz	100-240 V	Profondeur	100 mm
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz	100-240 V	Adapté aux fonctions de sécurité	Oui
Tension d'alimentation assignée CC	120-370 V	Température d'utilisation /d'installation	-20-55 °C
Tension de sortie réglée	Oui	Fréquence d'alimentation	50-60 Hz
Puissance dissipée	60 W	Sens de l'alimentation électrique	Par le bas
Stabilisé	Oui	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Finition du raccordement électrique	Raccordement à vis	Equipé d'un porte étiquette	Non
		EAN/Gencode	3414970543233