

Prise de sol et plan de travail simple RJ45 catégorie 6 FTP avec platine carrée - inox brossé

REF. 0 897 61

MOSAIC

LEGRAND



Prise de sol et plan de travail encastrable à volet, qui permet d'installer au sol, sur un plan de travail ou au mur une fonction de distribution d'énergie ou d'information

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Prise de sol et plan de travail simple équipée d'une prise RJ45 catégorie 6 FTP
- Inox brossé - IP44 IK08
- Format carré 86x86mm
- Devient lumineux par installation de l'accessoire voyant LED
- Vis avec empreinte torx qui limite le démontage non souhaité

Avantages

- Degré d'étanchéité IP44 et résistance aux chocs IK08
- Installation possible en multipostes
- Plaque extra-fine

Les + installation

Peut s'installer aussi bien au sol (béton, plancher classique ou technique) que sur un plan de travail ou un mur

Les + utilisation

L'ouverture du volet jusqu'à 180° garantit une grande accessibilité ainsi qu'une bonne résistance dans le temps

Recommandations / restrictions d'usages

Installation possible en extérieur si protégée des intempéries (terrasse couverte par exemple)

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Montage apparent	Non		
Montage encastré	Oui		
Encastrement de canal	Non	Classe de protection (IP)	IP44
Citerne au sol/montage en sous-sol	Oui	Code couleur	Oui
Type de fixation	Visser	Largeur d'appareil	86 mm
Composition		Hauteur d'appareil	86 mm
Mécanisme complet avec plaque		Profondeur d'appareil	44 mm
Type de connecteur	RJ45 8(8)	Profondeur d'encastrement	42 mm
Avec jacks/coupleurs	Oui	Résistance aux chocs (IK)	IK08
Adapté au nombre de jacks/coupleurs	1	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Catégorie	6	Température de stockage	-10-70 °C
Couleur	Acier inoxydable (inox)	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Type de connexion		Sans halogène	Oui
Contact pour connexion autodénudante		Traitement antimicrobien	Non
Jacks blindés	Non	Mode de pose	Encastré
Raccordement de mise à la terre séparé	Non	Diamètre de tube pour produit saillié	0-0 mm
Avec zone de texte	Oui	Diamètre maxi d'entrée de câbles	9 mm
Décharge séparée de câble de traction	Non	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
Type de montage raccordement de blindage	Sans	Entre axe de fixation verticale	0-0 mm
Direction de sortie	Droit	Entre axe de fixation horizontale	0-0 mm
Avec protection contre la poussière	Oui	Maintien du câble	Non applicable
		EAN/Gencode	3414971485631