



Interrupteur filaire connecté avec option variateur Céliane with Netatmo sans neutre 5W à 300W + compensateur - graphite

REF. 0 648 91

CÉLIANE WITH
NETATMO

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane with Netatmo, l'interrupteur connecté (avec option variateur) permet de contrôler en local ou à distance les éclairages via l'App Home + Control ou par la voix avec un assistant vocal

- Interrupteur connecté (avec option variateur) sans neutre Céliane with Netatmo, 5W à 300W
- Livré avec un compensateur actif, compatible avec ampoules classiques ou à variation, dont LED (LEDs dimmables préconisées)
- Mode variation activable depuis l'App.
- Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App.
- Livré complet avec enjoliveur, support, plaque et protection de chantier - Graphite

Avantages

Associés au pack de démarrage connecté, les produits Céliane with Netatmo peuvent être pilotés manuellement, à distance via un smartphone ou par la voix

L'installation des produits Céliane with Netatmo est identique à un produit traditionnel - Ne nécessite aucun fil de courant additionnel et s'installe dans des boîtes d'encastrement standard de profondeur 40mm avec ou sans griffes (griffes livrées)

Association facile et rapide des produits en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP)

Les + installation

S'installe facilement à la place d'un interrupteur encastré existant et nécessite une boîte d'encastrement de profondeur standard (40mm) - Compatible avec les boîtes à griffes

Les + utilisation

Permet de contrôler les éclairages par le smartphone ou par la voix avec un assistant vocal

Recommandations / restrictions d'usages

Pour connecter l'interrupteur connecté, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté ou un module Control

Il est nécessaire d'installer le compensateur fourni sur la lampe

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Résistance aux chocs (IK)	IK04
		Classe de protection (IP)	IP41
		Température d'utilisation /d'installation	5 - 45 °C
Assemblage	mécanisme complet avec plaque	Température de stockage	45 °C
Modèle	triac	Consommation en veille	0.1 mA
Type de charge	universel et LED	Neutre obligatoire	Non
Entrée de poste auxiliaire	Non	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Mémoire de valeurs de luminosité	Non	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Utilisable avec un bouton	Non	Sans halogène	Oui
Utilisable avec un détecteur de mouvement	Non	Traitement antimicrobien	Non
Utilisable avec un détecteur de présence	Non	Type de borne	borne à vis
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur	Non	Nombre de bornes	3
Utilisable avec un bouton radio	Oui	Capacité des bornes	0.75 - 2.5 mm ²
Utilisable avec un bouton IR	Non	Section de câble	0.75 - 2.5 mm ²
Type de montage	encastré	Equipé d'un porte étiquette	Non
Matériau	plastique	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Qualité du matériau	thermoplastique	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Traitement de surface	laqué / peint	Code CEI (Pack1)	non applicable
Finition de la surface	mat	Pile ou Accumulateur (Pack1)	non applicable
Couleur	anthracite	Composition de l'élément (Pack1)	non applicable
Transparent	Non	Objet connecté	Oui
Tension nominale	230 V	Type de communication	Zigbee
Fréquence	47 - 63 Hz	Plateforme de téléchargement d'applications	Google Play Store;Mac Apple Store
Courant nominal assigné	1.3 A	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Puissance de commutation	5 - 300 W	Pilotable à la voix	Oui
Type de fixation	fixation à griffes/vis	Programmable	Oui
Compatible avec Apple HomeKit	Oui	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
Compatible avec Google Assistant	Oui	Connectable par box Internet	Oui
Compatible avec Amazon Alexa	Oui	Assistants vocaux compatibles	Alissa;Amazon Alexa;Apple HomeKit;Google Assistant
Possible support IFTTT	Oui	Nom de l'application	Home + Control
Largeur hors tout	90 mm	Fonction d'usage du produit	Gestion de l'éclairage
Hauteur hors tout	82 mm		
Profondeur/longueur hors tout	46 mm		
Profondeur d'encastrement	33 mm		