



## Goulotte 2 compartiments DLP monobloc - 50x150mm - blanc

REF. 0 104 27

51,40€ Tarif professionnel de référence HT / mètre

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	12 metres
Volume	80.554 dm <sup>3</sup>
Poids	19600 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Goulotte monobloc 50 x 150

#### Goulotte 2 compartiments

- Comprend :
  - 1 corps avec 2 compartiments
  - 2 couvercles souples largeur 65 mm
- Section maximale : 3060 mm<sup>2</sup> par compartiment
- Livrée en 6 longueurs de 2 m
- S'associe avec prises Mosaic et supports pour couvercle 65 mm

#### Caractéristiques Générales

#### Goulottes DLP monobloc 50 x 105 et 50 x 150 - couvercle 65 mm pour montage d'appareillage avec support

- IP 40 - IK 07
- Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

### PIÈCES DÉTACHÉES



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

## Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
010521	Couvercle souple Longueur 2M blanc 65mm	6,47	24

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.