



Cartouche industrielle cylindrique type aM 10x38mm sans voyant - 25A

REF. 0 130 25

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Cylindriques type aM HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

10 x 38

Sans voyant

Calibre : 25 A

Tension ~ : 500 V

Pouvoir de coupure : 100000 A

Caractéristiques Générales

Cartouches industrielles cylindriques - type aM

Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200