

## Cheville pour fixation rapide DLP pour cloison en plaque de plâtre

REF. 0 308 97

DLPLUS

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Accessoire de fixation des profilés

- Chevilles pour fixation immédiate de tous les profilés plastique
- Résistance à l'arrachement : 25kg
- S'utilise avec un outil spécial pour perceuse (Ø8mm) livré dans chaque boîte de 200 chevilles
- Pour cloisons en plaque de plâtre d'épaisseur 10mm minimum et espacée d'au moins 20mm de la surface en béton

#### Les + installation

Permet de fixer en une seule opération les conduits plastique DLP sans clou, ni vis

#### Les + utilisation

Garantie une fixation robuste dans le temps

#### Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Matériau	autre
Diamètre d'alésage	8 mm
Avec filetage	Oui
Avec vis	Non