



Hublot de balisage Mosaic 2 modules pour balisage de plinthe - blanc

REF. 0 785 10

MOSAIC

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, une fonction balisage répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Hublot pour balisage de plinthe 230V Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules
- Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
- 2 puissances et niveaux d'éclairage possibles :
 - 0,2W - 350 candela/m² en basse luminosité
 - 1W - 1700 candela/m² en haute luminosité
- Connexion par bornes à vis (1x2,5mm² ou 2x1,5mm²)

Avantages

Équipé de LEDs de très faible consommation

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Permet d'éclairer localement le sol pour sécuriser les déplacements des personnes ou servir de veilleuse en installation sur applique tête de lit en milieu hospitalier

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Particulièrement adapté aux établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite médicalisées, laboratoires, salles d'attente) et en général à des espaces sensibles aux exigences sanitaires (écoles, crèches, restaurants, déchets)

Peut être utilisé dans une installation d'assistance à l'autonomie : grâce aux détecteurs automatiques disposés à proximité du lit, l'allumage du chemin lumineux de la chambre est déclenché dès que le patient se lève - L'éclairage diffus permet au résident de se repérer dans l'espace et de se déplacer en toute sécurité, sans être ébloui

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)		Numéro RAL (équivalent)	9003
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Transparent	Oui
Douille	autre	Couleur de la source lumineuse	blanc
Avec source lumineuse	Oui	Adapté à la classe de protection (IP)	IP41
Avec lumière clignotante	Non	Tension nominale	230 V
Avec symbole/impression permanent(e)	Non	Puissance de la lampe max.	1 W
Avec symbole interchangeable	Non	Largeur hors tout	45 mm
Utilisation comme contact à poussoir	non	Hauteur hors tout	45 mm
Type de montage	encastré	Profondeur/longueur hors tout	49 mm
Matériau	plastique	Profondeur d'encastrement	33 mm
Qualité du matériau	thermoplastique	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Sans halogène	Oui	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Traitement de surface	non traité	Température de stockage	-10 - 70 °C
Finition de la surface	brillant	Traitement antimicrobien	Oui
Couleur	blanc	Type de borne	borne à vis
		Section de câble	2.5 - 2.5 mm ²