



Ventilateur avec ouïe plastique débit 240m³/h avec filtre et 450m³/h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035

REF. 0 348 52

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Ventilateurs avec ouïe plastique

- IP 54 - IK 08
- RAL 7035
- Equipés de grilles protège-doigts
- Encombrement extérieur réduit (dépassement de 7 à 10 mm)
- Possibilité de montage avec réhausse réf. 0 348 88/89/90 pour accroître le volume de câblage dans l'enveloppe
- Pose du ventilateur par l'extérieur du coffret ou de l'armoire
- Fixation par vis à pas rapide sur une paroi de 1 à 4 mm d'épaisseur
- Possibilité d'installer une deuxième ouïe de sortie pour augmenter le débit et améliorer le balayage dans l'enveloppe

240/450 m³/h

- 240 m³ installé avec filtre
- 260 m³ avec ouïe supplémentaire réf. 0 348 35
- 450 m³ en soufflage libre
- 200 m³ avec kit de protection inox
- Livré avec une paire d'ouïes 250 x 250 mm
- Filtre média lavable type G3 selon norme EN 779




Caractéristiques générales

Gestion thermique des coffrets et armoires - ventilateurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--|----------------|---|----------|
| Nombre de ventilateurs | 1 | Flux volumique, à soufflage libre | 240 m³/h |
| Tension de fonctionnement CA 50Hz | 230 - 240 V | Puissance nominale | 29 W |
| Type de montage | fixation à vis | Numéro RAL | 7035 |
| Tension de fonctionnement CA 60 Hz | 230 - 240 V | Classe de protection (IP) | IP54 |
| Couleur | gris | Encastrement mural | Oui |
| Construit comme un ventilateur embrochable | Non | Finition CEM | Non |
| Ventilateur de circulation | Non | Adapté à un encastrement de 482,6mm (19 pouces) | Non |
| Ventilateur de toit | Non | Largeur | 250 mm |
| Type de tension | AC | Hauteur | 250 mm |
| Avec filtre | Oui | Profondeur | 123 mm |

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

| Ref. | Désignation. | Prix unitaire (€ HT*) | Commande minimum |
|--------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| 980168 | JEU DE 5 FILTRES 250 X 250 | 167,70 | 1 |

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.