



Ventilateur avec ouïe plastique débit 240m³/h avec filtre et 450m³/h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035

REF. 0 348 52

LEGRAND

770,60 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Ventilateurs avec ouïe plastique

- IP 54 - IK 08
- RAL 7035
- Equipés de grilles protégèe-doigts
- Encombrement extérieur réduit (dépassement de 7 à 10 mm)
- Possibilité de montage avec réhausse réf. 0 348 88/89/90 pour accroître le volume de câblage dans l'enveloppe
- Pose du ventilateur par l'extérieur du coffret ou de l'armoire
- Fixation par vis à pas rapide sur une paroi de 1 à 4 mm d'épaisseur
- Possibilité d'installer une deuxième ouïe de sortie pour augmenter le débit et améliorer le balayage dans l'enveloppe

240/450 m³/h

- 240 m³ installé avec filtre
- 260 m³ avec ouïe supplémentaire réf. 0 348 35
- 450 m³ en soufflage libre
- 200 m³ avec kit de protection inox
- Livré avec une paire d'ouïes 250 x 250 mm
- Filtre média lavable type G3 selon norme EN 779

Caractéristiques générales




Gestion thermique des coffrets et armoires - ventilateurs

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de ventilateurs	1	Flux volumique, à soufflage libre	240 m³/h
Tension de fonctionnement CA 50Hz	230 - 240 V	Puissance nominale	29 W
Type de montage	fixation à vis	Numéro RAL	7035
Tension de fonctionnement CA 60 Hz	230 - 240 V	Classe de protection (IP)	IP54
Couleur	gris	Encastrement mural	Oui
Construit comme un ventilateur embrochable	Non	Finition CEM	Non
Ventilateur de circulation	Non	Adapté à un encastrement de 482,6mm (19 pouces)	Non
Ventilateur de toit	Non	Largeur	250 mm
Type de tension	AC	Hauteur	250 mm
Avec filtre	Oui	Profondeur	123 mm

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980168	JEU DE 5 FILTRES 250 X 250	167,70	1

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.