



Télévariateur modulaire multifonctions compatible lampes à économie d'énergie dimmables - 1 module

REF. 0 026 71

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Télévariateur paramétrable, pour le choix de la fonction, de la charge et du mode à attribuer, soit en manuel ou par le biais de la NFC après avoir téléchargé l'App CloseUp

- Télévariateur multifonction 230V 50Hz à 60Hz :
 - 5 fonctions paramétrables manuellement : variateur, télérupteur, variateur avec mémoire d'état, minuterie, allumage double niveau
 - jusqu'à 8 fonctions paramétrables par la passerelle de configuration référence 088240 via NFC : variateur, télérupteur, variateur avec mémoire d'état, minuterie, allumage double niveau, allumage niveaux pré-réglés, variateur chambre d'enfant, minuterie avec préavis d'extinction
- Pour charges :
 - 3W à 75W LEDs
 - 3VA à 200VA pour CFL
 - 3W à 300W pour lampes halogènes ou incandescentes
 - 3VA à 200VA pour lampes halogènes, LEDs ou fluorescentes avec transformateur électronique ou transformateur ferromagnétique
- Compatible avec lampes à économies d'énergies dimmables (LEDs, CFL)
- Variation par appui long
- Consommation en veille max : 0,2W - 2 modules

Les + installation

Accepte le passage du peigne d'alimentation

Les + utilisation

Peut être installé en lieu et place d'un télévariateur commandé par poussoir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage	mécanisme seul		
Type de commande	bouton pousse et tourne	Traitement de surface	non traité
Variateur de série	Non	Finition de la surface	mat
Type de charge	universel	Couleur	gris
Entrée de poste auxiliaire	Non	Numéro RAL (équivalent)	7035
Mémoire de valeurs de luminosité	Oui	Transparent	Non
Utilisable avec un bouton	Non	Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Utilisable avec un détecteur de mouvement	Non	Tension nominale	230 - 230 V
Utilisable avec un détecteur de présence	Non	Fréquence	50 - 60 Hz
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur	Non	Tension de commande	230 - 230 V
Utilisable avec un bouton radio	Non	Puissance nominale charge ohmique/résistive	3 - 400 W
Utilisable avec un bouton IR	Non	Largeur d'appareil	17.8 mm
Type de montage	saillie	Hauteur d'appareil	83 mm
Type de fixation	fixation par clic	Profondeur d'appareil	57.7 mm
Matériau	plastique	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Qualité du matériau	thermoplastique	Compatible avec Google Assistant	Non
Sans halogène	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
		Possible support IFTTT	Non