

Conduit MRL 5557 Ø16mm - acier inox

REF. 09916



15,60€ Tarif professionnel de référence HT / mètre

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Arnould
Emballage	30 metres
Volume	12.375 dm ³
Poids	11280 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Conduits MRL 5557

- MRL : Métallique, Rigide, Lisse
- IK 10 / IP 67
- Conduit + manchon : IP 67
- Conduits extra lourds : haute résistance mécanique, même à très basse température
- Acier inoxydable 304 : très bonne tenue à la corrosion et aux agents chimiques (acier inoxydable 316 L disponible sur demande à partir de 1000 m)
- Acier zingué selon procédé "Sendzimir" : haute protection mécanique
- Pour installation en saillie (intérieur/extérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)
- Pour environnements très agressifs

Acier inox

- Pour industries papetières et cimentières
- Ø16 mm

Caractéristiques Générales

Conduits IRL, IRL ZH et MRL - conduits rigides pour installation en saillie en intérieur et en extérieur

- Conformés à la norme EN 61386-21
- Longueur : 3 m