



Fiche BT caoutchouc droite Martin Lunel 2P+T IP44 10A 200V~ à 250V~

REF. 0 542 26

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.534 dm ³
Poids	185 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Fiches BT caoutchouc droites

Bleu 200/250 V~

- 10 A - 2P+T

Caractéristiques Générales

Martin Lunel - BT et TBT de 10 à 63 A - fiches et prises de courant

- Conformes à la norme Internationale IEC 60309-1
- Conformes au décret du 14/11/88 sur la protection des travailleurs
- Raccordement sur bornes : Ø4 mm sauf prises saillie bornes 3 x Ø4 mm pour prise de courant TBT 16 A et raccordement sur bornes Ø5 mm pour prises de courant TBT 32 A