

Aérateur IP44 IK08 pour coffrets - Ø de perçage 30,5mm

REF. 0 365 79

LEGRAND

**36,87 €**

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**Equipement de gestion thermique pour coffret**

- Aérateur IP44 pour coffrets
- Ø de perçage 30,5mm
- IP44-IK08
- Polyamide 6.6 gris
- Pour mise en atmosphère

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Adapté à la profondeur de boîtier	40 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	75 mm
Pour nombre max. de ventilateurs	2
Matériau	Plastique
Finition de la surface	Non traité
Avec filtre incorporé	Non
Type de montage	Autre
Classe de protection (IP)	IP44
EAN/Gencode	3245060365790

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.