



## Boîte de dérivation 250x250x83mm pour goulotte DLP monobloc - blanc

REF. 0 313 52

DLP

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Boîte de dérivation pour fixation murale en saillie

- Boîte de dérivation prédécoupée pour utilisation avec DLP et équipée de séparateur de courant
- Dimensions :
  - largeur 250mm
  - longueur 250mm
  - hauteur 83mm
- Arrivée possible par le fond de la boîte
- Blanc

#### Les + installation

Fixation murale assurée par 4 points avec rattrapage d'aplomb et de la planéité du mur (fixation des boîtes de dérivation avec 12 vis non fournies)

#### Les + utilisation

Permet de dériver dans 4 directions en maintenant la séparation des courants faibles et courants forts grâce aux séparateurs livrés

#### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

#### Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

|               |           |   |                  |
|---------------|-----------|---|------------------|
| Longueur      | 250 mm    | Classe de protection (IP)                 | autre            |
| Largeur       | 250 mm    | Résistance aux chocs                      | autre            |
| Profondeur    | 83 mm     | Température d'utilisation /d'installation | 15 - 60 °C       |
| Matériau      | plastique | Température de stockage                   | -25 - 60 °C      |
| Couleur       | blanc     | Equipé d'un porte étiquette               | Non              |
| Numéro RAL    | 9003      | Equipé d'une porte ou couvercle           | Non              |
| Sans halogène | Oui       | Mode de pose                              | apparent/saillie |