


Cloison terminale pour blocs de jonction à ressort Viking3 avec 1 entrée 2 sorties pas de 5mm

REF. 0 375 87

VIKING 3

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Viking3, cloison terminale pour blocs de jonction à ressort

- Cloison terminale pour bloc de jonction Viking3 à ressort
- Pour bloc 1 entrée/2 sorties
- Pas de 5mm

Les + utilisation

Permet au bloc de passer au pas de 6mm et de recevoir un câble souple équipé d'un embout de 4mm²

Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d'un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition de la plaque de fermeture Oui

Finition de la plaque intermédiaire Non

Couleur gris

Épaisseur 1.1 mm

Encliquetable Oui

Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 V2