



## Prise P17 à brochage domestique IP54 16A - 250V~ - 2P+T

REF. 0 576 71

P17

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

P17, prise particulièrement adaptée aux chantiers intérieurs et extérieurs avec de fortes contraintes de température et d'étanchéité

- Prise P17 IP54 à brochage domestique à éclips
- Bleu - 250V~ - 16A - 2P+T
- Plastique
- IP :
  - IP54 volet fermé
  - IP44 en connexion selon les normes NF EN 60529 et IEC 60529

### Les + installation

Peut se fixer sur plastrons pleins ou pré-percés, sur boîtes d'encastrement référence 057721 et 057722 et sur coffrets de chantier P17

### Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boîtes d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Intensité de courant IEC	16 A	Direction d'enfichage	droit
Tension selon EN 60309-2	autre	Matériau	plastique
Nombre de pôles	3	Finition militaire	Non
Couleur caractéristique	bleu	Dimension de bride, verticale	75 mm
Classe de protection (IP)	IP54	Ecart vertical entre les trous	60 mm
Technique de raccordement	borne à vis	Dimension de bride, horizontale	75 mm
		Ecart horizontal entre les trous	60 mm