

Thermostat d'ambiance mécanique saillie

REF. 0 498 98

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Thermostat saillie permettant le réglage de la température pour un confort optimal en tous lieux et en toutes saisons

- Thermostat d'ambiance mécanique saillie, bouton de réglage avec index et butée de blocage
- Pouvoir de coupure :- 16A - 230V~ circuit résistif- 2,5A - 230V~ circuit inductif
- Voyant de fonctionnement - 1 sortie de contact inverseur libre de potentiel - 10mA à 500mA maximum 12V à 48V
- Plage de réglage : température hors gel à + 30°C - Précision + ou - 1°C (catégorie A) - classe II
- Sélecteur été/hiver : possibilité de climatisation par hausse de température et de chauffage par baisse de température

Avantages

Produit livré complet pour installation en saillie

Les + installation

Fixation murale sur boîte d'encastrement Ø60mm ou en saillie (80mm x 80mm x 37mm)

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--|----------|---|--------------------------|
| Type d'alimentation électrique | 230 V CA | Avec raccord d'eau | Non |
| Raccordement | À 3 fils | Finition des contacts | Contact à fermeture (NO) |
| Avec récepteur | Non | Tension max. contacts | 250 V |
| Plage de mesure | 7-30 °C | Charge de contact max. | 16 A |
| Capteur externe | Non | Classe de protection (IP) | IP20 |
| Retour thermique | Sans | Antidéflagration | Non |
| Caractéristique de réglage | Autre | Couleur | Blanc |
| Chauffer | Oui | Numéro RAL | 9003 |
| Nombre de sorties chauffage | 1 | Hauteur | 80 mm |
| Adapté aux climatiseurs | Oui | Largeur | 80 mm |
| Nombre de sorties refroidissement | 1 | Profondeur | 37 mm |
| Différence ajustable | Non | Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Température affichée | Non | Compatible avec Google Assistant | Non |
| Avec indication du bruit | Non | Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Type de capteur | Autre | Possible support IFTTT | Non |
| Type de montage | Saillie | Température d'utilisation /d'installation | 0-50 °C |
| Nombre de modules (construction modulaire) | 1 | Température de stockage | 0-50 °C |
| Avec affichage | Non | Fréquence d'alimentation | 50-60 Hz |
| Commande | Pivotant | EAN/Gencode | 3245060498986 |