



Thermostat d'ambiance mécanique saillie

REF. 0 498 98

LEGRAND

104,70 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Thermostat saillie permettant le réglage de la température pour un confort optimal en tous lieux et en toutes saisons

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Thermostat d'ambiance mécanique saillie, bouton de réglage avec index et butée de blocage
- Pouvoir de coupure :
 - 16A
 - 230V~ circuit résistif
 - 2,5A
 - 230V~ circuit inductif
- Voyant de fonctionnement - 1 sortie de contact inverseur libre de potentiel - 10mA à 500mA maximum 12V à 48V
- Plage de réglage : température hors gel à + 30°C - Précision + ou - 1°C (catégorie A) - classe II
- Sélecteur été/hiver : possibilité de climatisation par hausse de température et de chauffage par baisse de température

Avantages

- Produit livré complet pour installation en saillie

Les + installation

Fixation murale sur boîte d'encastrement Ø60mm ou en saillie (80mm x 80mm x 37mm)

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'alimentation électrique	230 V CA	Avec raccord d'eau	Non
Raccordement	À 3 fils	Finition des contacts	Contact à fermeture (NO)
Avec récepteur	Non	Tension max. contacts	250 V
Plage de mesure	7-30 °C	Charge de contact max.	16 A
Capteur externe	Non	Classe de protection (IP)	IP20
Présence d'une résistance anticipatrice	Sans	Antidéflagration	Non
Caractéristique de réglage	Autre	Couleur	Blanc
Adapté aux chauffages	Oui	Numéro RAL	9003
Nombre de sorties chauffage	1	Hauteur	80 mm
Adapté aux climatiseurs	Oui	Largeur	80 mm
Nombre de sorties refroidissement	1	Profondeur	37 mm
Différence ajustable	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Température affichée	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Avec indication du bruit	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Type de capteur	Autre	Compatible IFTTT	Non
Mode de pose	Saillie	Température d'utilisation /d'installation	0-50 °C
Nombre de modules (construction modulaire)	1	Température de stockage	0-50 °C
Avec affichage	Non	Fréquence	50-60 Hz
Commande	Pivotant	EAN/Gencode	3245060498986

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.