

**Cordon connecteur pour répartiteur Lexiclic phase 10mm<sup>2</sup> -  
longueur 320mm - couleur noir**

REF. 0 048 97

LEGRAND



**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

Répartition standard, répartiteur de rangée Lexiclic pour répartition par cordon connecteur

- Cordon connecteur Phase pour répartiteur de rangée Lexiclic
- Section 10mm<sup>2</sup>
- Longueur 320mm
- Couleur noire

**Les + utilisation**

Permet une répartition 63A avec un répartiteur de rangée Lexiclic

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Raccordement 1	cosse	Résistance aux températures	70 - 70 °C
Raccordement 2	coupleur Euro (CEE 7/16)	Tension nominale	400 - 400 V
Système de connecteur orienté système	Oui	Couleur de la gaine	noir
Nombre de conducteurs	1	Conduit spiralé	Non
Section nominale du conducteur	10 mm <sup>2</sup>	Avec conducteur de protection	Non
Longueur	320 m	Résistant à l'huile selon EN 60811-404	Non
Matériau de la gaine	PVC	Avec interrupteur pour câble souple	Non
		Diamètre externe approx.	6 mm