



Tête super affleurante à impulsion lumineuse IP66 Osmoz composable - vert

REF. 0 240 09

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

- Tête "Super-affleurant" lumineuse Osmoz composable
- A Impulsion - Vert
- Le bouton ne dépasse que de 3mm - IP66
- Equipé d'une bague de serrage
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les + installation

Trou de perçage Ø30mm

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur du bouton	vert	Etiqueté	Non
Nombre de postes de commande	1	Fonction de commutation encliquetable	Non
Type de lentille	rond	A rappel	Oui
Diamètre de trou	30.75 mm	Avec bague frontale	Oui
Type de bouton	plat	Matériau de la bague frontale	métal
Adapté à l'éclairage	Oui	Couleur de bague frontale	chrome
Avec couvercle de protection	Non	Classe de protection (IP), face avant	IP66