

Platine de rue Série 300 audio façade Alu 4mm 10 appels

REF. 003642

BTICINO



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Série 300, une platine de rue monobloc, à touches affleurantes, en aluminium

- Platine de rue Série 300 à boutons-poussoirs d'appel à touches affleurantes en aluminium 10 appels
- À équiper d'un micro-HP BUS 2 fils référence 346991 avec double grille de protection du micro et d'un relais associé
- Porte-étiquettes affleurants en makrolon interchangeables uniquement par l'arrière - Prévoir les lampes référence 001128 pour l'éclairage porte-étiquettes
- Façade alu 4mm

Les + installation

Pose encastrée avec boîtier livré avec la platine et vis de fermeture antivandales (clé fournie)

Les + utilisation

Compatible avec le contrôle d'accès conforme Vigik® ou un canon PTT-T25 référence 003748

Recommandations / restrictions d'usages

Prévoir les lampes référence 001128 pour l'éclairage porte-étiquettes

Platine à 2 rangées : 2 lampes référence 001128 nécessaires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avec vidéo	Non	Communication interne	Oui
Technique d'installation	système bus	Distinction d'appel	Oui
Type de montage	encastré	Réglage du volume sonore	Non
Protégé contre les écoutes	Non	Largeur	160 mm
Bouton de lumière/d'ouverture de porte	Non	Hauteur	305 mm
Fonctions de commutation	Non	Profondeur	57 mm
Mains libres	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Ouvre-porte automatique	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Couleur	gris	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Arrêt automatique d'appel	Non	Possible support IFTTT	Non