

**Boîte pour dérivation Batibox cloisons sèches 160x105x40mm
couvercle 190x135mm**

REF. 0 893 73

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Batibox cloisons sèches, une boîte à encastrer dans les plaques de plâtre, de contreplaqué

- Boîte de dérivation Batibox pour cloisons sèches
- Livrée avec couvercle et vis
- Dimensions extérieures boîte : 160x105x40mm
- Dimensions couvercle : 190x135mm

Les + utilisation

Avec fond défonçable (prédécoupé)

Recommandations / restrictions d'usages

Pour installation dans cloisons sèches

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	mur creux	Matériau	plastique
Forme	rectangulaire	Sans halogène	Oui
Type de construction	boîte de jonction	Traitement de surface	non traité
Modèle	unique	Couleur	jaune
Equippé d'une couronne rotative	Non	Classe de protection (IP)	IP20
A coupler	Non	Finition du couvercle	couvercle de protection de construction
Garnissage	sans	Couvercle transparent	Non
Longueur	190 mm	Fixation du couvercle	vissé
Largeur	135 mm	Plombable	Non
Avec vis	Oui	Maintien de fonction	sans
Traversée de boîtier par une ouverture défonçable	Oui	Avec blindage	Non
Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité	Non	Coupe-vent	Non
Traversée de boîtier par une membrane à niveaux	Non	Borne, position fixe	Non
Pour diamètre du tube	autre	Fixation au crochet de luminaire	Non
Pour diamètre de câble	16-25 mm	Tubulure	sans
Verrouillage de tube	Non	Avec languettes à clou	Non
Verrouillage de tube en option	Non	Application spéciale	sans
Entrée de l'arrière	Oui	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Nombre d'entrées	12	Température d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
		Température de stockage	-5-60 °C