

BAES d'évacuation non permanent SATI adressable ARCOR IP20

REF. 0 625 43



VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	3.267 dm ³
Poids	848 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Blocs autonomes d'éclairage de sécurité SATI par la tranche

- Equipés d'un tube fluorescent à cathode froide à longue durée de vie (> 50000 heures en usage permanent)
- A contrôle automatique SATI
- Certifiés NF AEAS "Performance SATI"
- Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz
- IP 20 - Classe II
- Blocs directement encastrables sur plafond porteur et sur faux-plafonds
- Faible profondeur d'encastrement (80 mm)
- Possibilité de montage en applique murale ou en drapeau avec kit de fixation réf. 0 625 80/81
- Les blocs SATI Adressable sont compatibles avec le système de surveillance de l'état de fonctionnement d'une installation complète avec report sur un afficheur SATI AutoDiag Mosaic
- Télécommandable avec télécommandes non polarisées Legrand réf. 0 625 20 ou 0 625 21

BAES d'évacuation

- Conformes à la norme NF C 71-800
- Flux lumineux : 45 lm - Autonomie : 1 h
- Contrôlables à distance en les adressant avec l'interface pour blocs SATI Adressable réf. 0 626 00
- SATI Adressable
- BAES fluorescent non permanent
- Plaque de signalisation non éclairée secteur présent

Caractéristiques Générales

ARCOR™ - blocs autonomes d'éclairage de sécurité

