



Répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire à bornes - 125A - 15 connexions par barreau - 8 modules

REF. 0 048 88

59,54€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	5 unités
Volume	4.459 dm ³
Poids	2181 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Répartiteurs modulaires monoblocs

- Fixation sur rail symétrique ou sur platine par 2 vis
- Livrés avec plaque arrière isolante et capots de protection face avant transparents
- Acceptent le repérage CAB 3 sur chaque barreau
- Possibilité d'ajouter un bornier IP 2X pour augmenter le nombre de départs terre ou neutre (sauf réf. 0 048 77)

Tétrapolaires à bornes

- Equipés de 4 barreaux
- Embouts fournis pour raccordement 25 mm² souple
- I_{max} : 125 A
- Connexions par barreau rigide : 11 x 2,5 à 10, 4 x 10 à 35 mm²
- Connexions par barreau souple : 11 x 1,5 à 6, 4 x 6 à 25 mm²
- I_{cc} crête : 14,5 kA
- I_{cw} : 4,2 kA
- Nombre de modules : 8

Caractéristiques Générales

Répartiteurs modulaires monoblocs et associables - 40 à 250 A

- Répartition "standard"
- Raccordement avec ou sans embouts Starfix
- Tenue au fil incandescent suivant EN 60695-2-11 : 960 °C sur les supports de parties actives

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.