



## Commutateur rotatif modulaire 2 directions avec arrêt - 2P 16A 400V~ - 3 modules

REF. 0 046 58

CX<sup>3</sup>

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Commutateur rotatif permettant la commande des circuits électriques

- Commutateur rotatif 2 directions avec arrêt
- Intensité nominale 16A 400V~
- Bipolaire
- Pouvoir de coupure AC 22A suivant IEC 60947-3
- 3 modules

#### Information sur la gamme

La gamme CX<sup>3</sup> comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d'une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l'alimentation des circuits d'éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition du commutateur	Commutateur	Type de construction de l'appareil	Appareil en saillie
Nombre de pôles	2	Adapté à une fixation sur sol	Oui
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA	690 V	Adapté à une fixation frontale	Non
Courant permanent nominal Iu	16 A	Appareil complet dans un boîtier	Non
Nombre de positions de commutation	3	Finition de l'élément d'actionnement	Poignée tournante courte
Avec position 0	Oui	Taille du panneau frontal	Autre
Avec retour automatique à la position 0	Non	Classe de protection (IP), face avant	IP40
		EAN/Gencode	3245060046583