



Cartouche industrielle cylindrique type aM 10x38mm sans voyant - 10A

REF. 0 130 10

1,58€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	0.057 dm ³
Poids	77 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Cylindriques type aM HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

- Agréées Bureau Veritas

10 x 38

- Sans voyant
- Calibre : 10 A
- Tension ~ : 500 V
- Pouvoir de coupure : 100000 A

Caractéristiques Générales

Cartouches industrielles cylindriques - type aM

- Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200