



## Boîte de dérivation rectangulaire Plexo dimensions 180x140x86mm - gris RAL7035

REF. 0 920 52

BOÎTES PLEXO

LEGRAND

38,21 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Plexo, une boîte de dérivation étanche permettant d'installer et de raccorder de nouveaux appareillages ou matériels électriques, électroniques et domotiques, à l'intérieur ou à l'extérieur

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Boîte de dérivation rectangulaire Plexo - Gris RAL7035
- IP55 - IK07 - 750°C - 10 embouts - 180mm x 140mm x 86mm
- Ø câbles et tubes acceptés : 4mm à 32mm
- Tenue au fil incandescent 750°C (NF EN 60695-2-11) - Boîte sans retardateur de flammes halogénées (Directive Européenne RoHS 2002/95/CE) - Température d'utilisation - 25°C à + 40°C
- Embouts interchangeable à entrée directe pour tubes IRL jusqu'à Ø16mm et câbles R02V - Prédécoupe repérée pour tubes IRL Ø inférieur à 16mm - Couvercle imperdable par lien déclipable entre boîte et couvercle sauf boîte 310mm x 240mm et 360mm x 270mm - Ouverture/Fermeture du couvercle par 1/4 de tour avec tournevis plat, repérage 0 et I - La classe II est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis de fixation

### Les + installation

Prédécoupe repérée pour tubes IRL Ø inférieur à 16mm

### Les + utilisation

Utilisable comme boîte de dérivation ou enveloppe de tableaux électriques dans les locaux accessibles au public des ERP (article EL9)

### Information sur la gamme

Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Section de conducteur max.	32 mm <sup>2</sup>	Couvercle transparent	Non
Garnissage	Sans	Fixation du couvercle	Fermeture à baïonnette
Forme	Rectangulaire	Coulable	Non
Mode de pose	Universel	Masse de coulage fournie	Non
Montage dans le sol	Non	Plombable	Oui
Montage sous l'eau	Non	Maintien de fonction	Sans
Pour diamètre du tube	32 mm	Avec blindage	Non
Entrée de l'arrière	Non	Résistant aux intempéries	Oui
Longueur	200 mm	Température d'utilisation /d'installation	-25-40 °C
Largeur	160 mm	Version anti-déflagration	Non
Profondeur	94 mm	Pour Ex-Zone gaz	Sans
Connectable	Non	Pour poussière Ex-Zone	Sans
Nombre d'entrées	10	Résistance aux chocs (IK)	IK07
Type de traversée de boîtier	Membrane à niveaux à découper	Température de stockage	-25-70 °C
Matériau	Plastique	Numéro RAL	7035
Sans halogène	Oui	Traitement antimicrobien	Non
Type de traitement de la surface	Non traité	Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Couleur	Gris	Nature d'embout entrée de câble	Souple à découper
Classe de protection (IP)	IP55	Entre axe de fixation verticale	47-53 mm
Finition du couvercle	Autre	Entre axe de fixation horizontale	101-107 mm
		EAN/Gencode	3245060920524

## NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage



Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.