

Cartouche cylindrique domestique 6,3x23mm sans voyant - 6A

REF. 0 103 06

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Cartouche cylindrique domestique, pour la protection normalisée des lignes, destinée à des usages particuliers

- Cartouche cylindrique domestique 6,3x23mm sans voyant
- Calibre : 6A
- Tension : 230V~
- Pouvoir de coupure : 6000A
- Section protégée Cuivre : 1,5mm²

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Fusible en céramique	Classe de fonctionnement	Autre
Largeur hors tout	6.3 mm	Fréquence de fonctionnement	50-60 Hz
Taille	6x23 mm	Finition du voyant indicateur	Autre
Profondeur/longueur hors tout	23 mm	Puissance de coupure	6 kA
Type de tension	AC	Température d'utilisation /d'installation	-25-40 °C
Courant nominal assigné	6 A	Température de stockage	-40-70 °C
Tension assignée	250 V	EAN/Gencode	3245060103064