



Bouton tournant non lumineux à levier IP69 Osmoz composable - 2 positions fixes 90°

REF. 0 239 34

OSMOZ

LEGRAND

21,37 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

- Bouton tournant non lumineux Osmoz composable
- A levier - Noir - 2 positions fixes - 90°
- IP69
- Equipé d'une bague de serrage
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de positions de commutation	2	Avec bague frontale	Oui
Finition de l'élément d'actionnement	Levier	Matériau de la bague frontale	Plastique
Adapté à l'éclairage	Non	Couleur de bague frontale	Chrome
Couleur de l'élément d'actionnement	Noir	Classe de protection (IP), face avant	IP66
Couleur de la calotte du voyant lumineux	Autre	Résistance aux chocs (IK)	IK05
Type de lentille	Rond	Température d'utilisation /d'installation	-25-70 °C
Diamètre de trou	22.5 mm	Température de stockage	-40-70 °C
Fonction de commutation encliquetable	Oui	Sans halogène	Oui
A rappel	Non	EAN/Gencode	3245060239343

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.