



Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent et connecté Netatmo

REF. NHC-EC

LEGRAND

112,90 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Vivez dans une maison plus saine. Accédez à distance aux mesures de votre environnement intérieur sur votre smartphone. Visualisez l'historique de données et soyez alerté lorsqu'il y a des changements dans votre environnement.

- 1 Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent, 1 adaptateur secteur
- Application gratuite (pas de frais d'abonnement), pas de limite de stockage pour le stockage de données.
- Compatible avec Apple HomeKit

Avantages

Créez un environnement sain, accédez à distance aux mesures de votre environnement intérieur sur votre smartphone et soyez alerté lors d'un changement dans votre environnement

Visualisez votre historique et les graphiques depuis l'application.

Améliorez facilement la qualité de l'air chez vous. Surveillez température, qualité de l'air, humidité et niveau sonore. Maximisez votre confort, améliorez votre sommeil et optimisez votre productivité

Les + installation

Plug & play, facile à installer

Les + utilisation

Température, qualité de l'air, humidité et niveau sonore : le Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent vous livre les secrets de votre environnement intérieur sur votre smartphone. Visualisez l'historique de données pour suivre l'évolution des différents paramètres et recevez des alertes en temps réel lorsqu'il y a des changements dans votre environnement. Ça y est, il est temps d'aérer !

Recommandations / restrictions d'usages

Routeur Wi-Fi et accès internet requis. Les points d'accès publics (HotSpot) ne sont pas supportés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Résistance aux chocs (IK)	Non applicable
		Classe de protection (IP)	Non applicable
		Température d'utilisation /d'installation	50 °C
Affichage	sans	Température de stockage	50 °C
Affichage multiple	Non	Type de tension	DC
Plage de mesure	50 °C	Tension d'alimentation	5 - 5 V
Thermo-élément type B	Non	Courant d'alimentation	0.35 - 0.55 A
Thermo-élément type E	Non	Consommation en veille	350 mA
Thermo-élément type J	Non	Couleur	rose
Thermo-élément type K	Non	Sans halogène	Oui
Thermo-élément type N	Non	Mode de pose	Autre
Thermo-élément type R	Non	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Thermo-élément type S	Non	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Thermo-élément type T	Non	Adressable	Non
Thermo-élément RTD	Oui	Objet connecté	Oui
Mesure de la température différentielle	Non	Type de communication	Non applicable
Mesure de l'humidité relative de l'air	Oui	Plateforme de téléchargement d'applications	Google Play Store;Mac Apple Store
Mesure de l'humidité des matériaux	Non	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Mémoire de valeur mesurée	Oui	Pilotable à la voix	Non
Interface	Oui	Programmable	Non
Capteur séparé	Non	Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Mesure infrarouge	Non	Connectable par box Internet	Oui
Largeur hors tout	45 mm	Fonction d'usage du produit	Gestion Confort Thermique
Hauteur hors tout	155 mm		
Profondeur/longueur hors tout	45 mm		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.