

Interrupteur commande VMC dooxie finition blanc

REF. 6 000 07

10,36€ Tarif professionnel de référence HT



VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	3.193 dm ³
Poids	461 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Commandes VMC

Interrupteur 2 positions

- Vitesse lente ou rapide pour commande directe d'une ventilation mécanique centralisée
- Blanc

Caractéristiques Générales

dooxie™ composable - commandes de VMC, interrupteur à badge, volets roulants

- Mécanismes livrés avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier
- A équiper de plaques
- Montage des mécanismes en encastré ou en saillie
- Fixation à vis ou à griffes réf. 6 000 47/48 (pour carrelage) /49