

Coffret étanche Plexo³ 18 modules avec embouts à perforation directe prémontés IP65 IK09 - Gris

REF. 0 019 24

PLEXO

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Coffrets 18 modules par rangée

- Livrés avec borniers à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection
- Embouts à perforation directe prémontés

Caractéristiques générales

Coffrets Plexo³

Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11

Conformes à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3. Coffrets étanches - IP 65 - IK 09 - Classe II

Résistance aux UV suivant la norme ISO 4892-2

Réversibilité totale porte et coffret. Châssis et plastrons amovibles à partir de 2 rangées.

Rail 2 positions pour produits modulaires et boîtiers moulés. Entraxe entre rails 150 mm

Reçoivent les platines perforées et plastrons pleins pour montage de produits non modulaires

Les coffrets à partir de 2 rangées sont livrés avec un support de fixation permettant de fixer l'appareillage Plexo complet, sur le côté du coffret

Poignée de porte verrouillable, capot et plastron plombables

Matière polystyrène renforcé choc

Boîte couleur gris clair L750A, capot couleur gris foncé R746A

Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incontournable pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	saillie	Profondeur	161 mm
Nombre de rangées	1	Profondeur intérieure	48.5 mm
Largeur dans les unités de partition	18	Rail DIN	Oui
Type de couvercle	porte	Avec plaque de montage	Non
Finition du couvercle	fermé	Possibilité de montage en saillie	Oui
Couvercle/porte transparent(e)	Oui	Finition CEM	Non
Matériau du boîtier	plastique	Couleur	gris
Hauteur	282 mm	Numéro RAL	7046
Largeur	448 mm	Classe de protection (IP)	IP65
		Avec serrure	Non