



## Coffret Plexo<sup>3</sup> 18 modules avec embouts à perforation directe prémontés IP65 IK09 - Gris

REF. 0 019 24

**151,20€** Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	22.132 dm <sup>3</sup>
Poids	2961 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Coffrets 18 modules par rangée

- Livrés avec borniers à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection
- Embouts à perforation directe prémontés
- Nombre de rangées : 1
- Nombre d'obturateurs 5 modules : 1

#### Caractéristiques Générales

#### Coffrets Plexo<sup>3</sup>

- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11
- Conformés à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3. Coffrets étanches - IP 65 - IK 09 - Classe II
- Résistance aux UV suivant la norme ISO 4892-2
- Réversibilité totale porte et coffret. Châssis et plastrons amovibles à partir de 2 rangées.
- Rail 2 positions pour produits modulaires et boîtiers moulés. Entraxe entre rails 150 mm
- Reçoivent les platines perforées et plastrons pleins pour montage de produits non modulaires
- Les coffrets à partir de 2 rangées sont livrés avec un support de fixation permettant de fixer l'appareillage Plexo complet, sur le côté du coffret
- Poignée de porte verrouillable, capot et plastron plombables
- Matière polystyrène renforcé choc
- Boîte couleur gris clair L750A, capot couleur gris foncé R746A