



## Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45° tête de commande à clé PR12 - 3P - fixation centrale Ø22

REF. 0 275 81

LEGRAND

104,10 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Inverseurs avec position arrêt 45°

#### Têtes de commande à clé Ø22

- Clé extractible en position 0

### Caractéristiques générales

#### Commutateurs à cames - fixation centrale Ø22 sur porte - 10 A (mini-commutateurs) et 16 A

Permettent de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels ils sont intégrés

Permettent de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette

Montage sur portes d'enveloppes par fixation centrale Ø16 mm et Ø22 mm pour les mini-commutateurs et Ø22 mm pour les 16 A

Contacts à ouverture positive et double coupure des pôles

Présentation : plastron alu avec marquage et manette gris / noir pour les appareils à manette, têtes de commande à manette et à clé (clé n° 455) sans plastron et sans étiquette

Encombrement réduit des 10 A pour gain de place dans les installations

Conformes aux normes IEC EN 60947-3

Agréés UL - CSA ( USA - Canada)

IP 40 à l'avant de l'enveloppe. IP 65 pour les mini-commutateurs

IP 2X à l'arrière de l'enveloppe

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Finition du commutateur</b>	commutateur de réglage		
<b>Nombre de positions de commutation</b>	3	<b>Type de construction de l'appareil</b>	appareil encastré
<b>Nombre de pôles</b>	3	<b>Adapté à une fixation frontale</b>	Oui
<b>Avec position 0</b>	Oui	<b>Appareil complet dans un boîtier</b>	Non
<b>Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA</b>	690 V	<b>Taille du panneau frontal</b>	48x48 mm
<b>Courant permanent nominal Iu</b>	16 A	<b>Adapté à une fixation sur sol</b>	Non
<b>Avec retour automatique à la position 0</b>	Non	<b>Finition de l'élément d'actionnement</b>	clé
		<b>Classe de protection (IP), face avant</b>	IP40

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.