

Thermostat connecté Smarther with Netatmo pour montage encastré 2 modules - noir



REF. 0 490 39

SMARTHER WITH
NETATMO

LEGRAND

297,10 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Thermostat connecté Smarther with Netatmo, permet le contrôle de chauffage individuel en local, à distance par l'App. Home + Control ou par la voix, via un assistant vocal

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Nécessite une connexion Wi-Fi
- 230V, 5A
- Se pilote avec l'App Home+Control de Legrand
- Pour montage encastré
- Noir

Avantages

- Encastré permet d'avoir un design de choix avec des dispositifs de câblage avec une esthétique minimaliste
- 230V
- La fonction Boost permet d'obtenir un confort plus rapidement

Les + installation

Alimentation sur secteur 230V

Les + utilisation

Possibilité d'associer des têtes thermostatiques

Information sur la gamme

Les thermostats connectés Smarther with Netatmo offrent une solution élégante et intuitive pour le contrôle de la température dans tous les types de logements. Grâce à des fonctionnalités avancées comme l'Auto-Adapt, ils optimisent le confort et les économies d'énergie. Nativement connectés, ils s'intègrent dans l'écosystème Home + Control pour un pilotage à distance, le suivi des consommations et la gestion des plannings via une application mobile. Compatibles avec plus de 1500 chaudières et pompes à chaleur, ils sont faciles à installer, que ce soit en version encastrée ou en saillie. La gamme inclut également une version avec gestionnaire de climatisation, permettant un contrôle optimal de la température en toutes saisons. La fonction Boost permet d'augmenter rapidement la température pour un confort immédiat.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de régulation on/off	Oui	Tension max. contacts	240 V
Protocole de communication	Lié à une marque	Charge de contact max.	5 A
Type d'alimentation électrique	230 V	Classe de protection (IP)	IP20
Raccordement	Tri-quadrifilaire	Couleur	Noir
Avec récepteur	Non	Numéro RAL	7015
Plage de mesure	0-40 °C	Largeur	126 mm
Capteur externe	Non	Profondeur	12.6 mm
Avec rétraction thermique	Non	Hauteur	87 mm
Caractéristique de réglage	PID	Classe de la température de contrôle	IV
Auto-apprentissage	Oui	Consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)	2 W
Adapté pour le chauffage	Oui	Résistance aux chocs (IK)	Non applicable
Nombre de sorties chauffage	1	Température d'utilisation /d'installation	5-40 °C
Nombre de sorties refroidissement	1	Température de stockage	-10-70 °C
Ventilation	Non	Type de tension	AC
Valeur différentielle	0.1-1 K	Consommation en veille	9 mA
Différence ajustable	Oui	Sans halogène	Oui
Type de capteur	Autre	Mode de pose	Encastré
Température affichée	Oui	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Avec affichage	Oui	Code CEI (Pack1)	Non applicable
Type d'horloge	Horloge hebdomadaire	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Non applicable
Exécution horloge	Numérique	Composition de l'élément (Pack1)	Non applicable
Dérogation	Non	Objet connecté	Oui
Optimisation	Non	Mode de commande	Réseau Wifi
Avec raccord d'eau	Non	Plateforme de téléchargement d'applications	<ul style="list-style-type: none"> ▪ App Store ▪ Google Play Store
Commande	Bouton	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Convient pour commande de chauffage au sol	Oui	Pilotable à la voix	Oui
Convient pour commande de chauffage urbain	Oui	Programmable	Oui
Commande à distance possible	Oui	Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Compatible IFTTT	Non	Connectable par box Internet	Oui
Avec détecteur de présence	Non	Assistants vocaux compatibles	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Amazon Alexa ▪ Google Assistant ▪ Apple Siri
Réglage dépendant de la météo	Non	Nom de l'application	Home + Control
Nombre de programmes de mise en marche/arrêt	10	Fonction d'usage du produit	Gestion Confort Thermique
Finition des contacts	Contact inverseur (NO/NC)	Durée des mises à jour logicielles (années)	3
		EAN/Gencode	3414971920118

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.