

Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 3 postes ou 6 à 8 modules

REF. 0 802 53

BATIBOX

LEGRAND



Batibox, support métallique universel destiné au montage de mécanisme Mosaic, Céliane et Soliroc dans boîte d'encastrement ou cadre saillie

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Support universel Batibox bi-matière (métal + plastique) pour fixation à vis d'appareillage Céliane, Mosaic et Soliroc
- Pour 3 postes ou 6 modules à 8 modules - Permet la composition de configurations multipostes en vertical ou en horizontal
- Garantit la rigidité
- Livré avec coque de protection translucide qui protège la totalité de l'appareillage sur le chantier (poussière, peinture) et qui permet de manipuler le produit lorsqu'il s'agit de commandes - Sa couleur rouge permet un repérage visuel rapide sur le chantier
- Le passage pour le tournevis sur la coque permet d'installer le support sans avoir à retirer la coque de protection

Avantages

- Support de fixation métallique sur-moulé plastique pour une rigidité garantie et une isolation électrique renforcée
- Se décline en 10 formats pour répondre à toutes les configurations du chantier

Les + installation

Surmoulé en plastique pour l'ergonomie de préhension au moment de l'installation, aucune partie blessante pour l'utilisateur ou pour les fils électriques

Les + utilisation

L'entretoise amovible permet de passer de 6 modules à 8 modules, pour l'utilisation des fonctions étendues ou des mécanismes précâblés

Information sur la gamme

Les supports universels Batibox sont nécessaires au montage de 3 gammes d'appareillage : Céliane, Mosaic et Soliroc pour associer un mécanisme sur une plaque de finition ou un cadre saillie. Ils sont parfaitement modulables, il est possible d'associer plusieurs supports 1 poste ou de le choisir aux dimensions souhaitées, et leur fixation se fait indifféremment à la verticale ou à l'horizontale. Pour la rénovation, une version à griffes existe, il est également possible de les adapter à des plaques entraxe 57 mm en associant plusieurs supports 1 postes et en cassant une partie sécable du support. Une protection de chantier est livrée avec le support pour l'appareillage installé en cas de travaux sur le mur. Lorsque la capacité du support n'est pas utilisée à son maximum, il est alors nécessaire de remplir les interstices avec des obturateurs qui permettent d'assurer une protection IP 20.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Avec boîte d'encastrement	Non
Largeur	216 mm	Avec vis	Non
Modèle	Encastré	Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm	Non
Hauteur	77 mm	Montage encastré	Oui
Mode de pose	Fixation avec vis	Adapté à une boîte de sol	Non
Avec clou	Non	Adapté à un canal d'allège	Non
Profondeur	15.7 mm	Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm	Non
Type de montage des modules d'insertion	Frontal	Matériau	Métal
Sens de montage	Horizontal et vertical	Qualité du matériau	Autre
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	8	Type de traitement de la surface	Galvanisé/électrogalvanisé
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)	1	EAN/Gencode	3245060802530