

## Prise de courant double 2P+T précâblée standard français Céliane

REF. 0 671 24

CÉLIANE

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, une prise de courant à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

- Prise de courant double précâblée Céliane 2x2P+T 16A 250V
- Equipée de bornes automatiques avec repérage couleur permettant la connexion rapide sans outil
- Se monte sur support référence 080252 avec plaque 2 postes
- Les éclips de protection enfant de cette prise renforcent la sécurité dans la maison en permettant d'obturer le contact électrique en l'absence de fiche
- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane

### Avantages

Technologie Surface : socle rétractable de cette prise associe design affleurant, sécurité (le fond du puit de prise n'est pas accessible) et propreté (évite l'accumulation de poussière)

Le pré-câblage de cette prise associe facilité d'installation et gain de temps au moment de la pose : plus besoin de câbler l'ensemble des prises ; un seul câblage suffit

### Les + installation

Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

### Les + utilisation

Permet en fonction du type d'enjoliveur de réaliser différents types de prise de courant :

- Surface
- standard à puits

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Modèle</b>	<b>Broche de contact de protection</b>	<b>Qualité du matériau</b>	<b>Thermoplastique</b>
<b>Contact de protection</b>	Oui	<b>Sans halogène</b>	Oui
<b>Broche ronde de mise la terre</b>	Oui	<b>Traitement de surface</b>	Non traité
<b>Nombre de contacts actifs (ronds)</b>	2	<b>Finition de la surface</b>	Mat
<b>Avec lampe de signalisation</b>	Non	<b>Traitement antibactérien</b>	Non
<b>Avec alimentation USB incorporée</b>	Non	<b>Avec dispositif on/off</b>	Non
<b>Nombre d'unités</b>	2	<b>Avec fonction d'itération</b>	Oui
<b>Nombre de modules (construction modulaire)</b>	4	<b>Prise inclinée ou inclinable</b>	Non
<b>Nombre de phases</b>	1	<b>Courant nominal</b>	16 A
<b>Impression/marquage</b>	Sans	<b>Tension nominale</b>	250 V
<b>Type de raccordement</b>	Borne automatique	<b>Fréquence</b>	50-60 Hz
<b>Avec couvercle à charnière</b>	Non	<b>Adapté à la classe de protection (IP)</b>	IP20
<b>Protection accrue contre les contacts accidentels</b>	Oui	<b>Résistance aux chocs</b>	IK04
<b>Zone de texte/surface d'inscription</b>	Non	<b>Largeur d'appareil</b>	116 mm
<b>Couleur</b>	Gris	<b>Hauteur d'appareil</b>	45 mm
<b>Numéro RAL (équivalent)</b>	7016	<b>Profondeur d'appareil</b>	41.7 mm
<b>Finition métallique</b>	Non	<b>Compatible avec Apple HomeKit</b>	Non
<b>Transparent</b>	Non	<b>Compatible avec Google Assistant</b>	Non
<b>Verrouillable</b>	Non	<b>Compatible avec Amazon Alexa</b>	Non
<b>Mécanisme d'éjection</b>	Non	<b>Possible support IFTTT</b>	Non
<b>Encastrement isolé</b>	Non	<b>Pour "conditions difficiles" (selon VDE)</b>	Non
<b>Avec éclairage fonctionnel</b>	Non	<b>Profondeur d'encastrement</b>	33.5 mm
<b>Avec éclairage d'orientation</b>	Non	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-5-50 °C
<b>Protection contre les surtensions</b>	Non	<b>Température de stockage</b>	-10-70 °C
<b>Protection différentielle</b>	Non	<b>Type de tension</b>	AC
<b>Avec microfusible</b>	Non	<b>Power Delivery</b>	Non
<b>Alimentation spéciale</b>	Sans alimentation spéciale	<b>Nature du câble pour connexion</b>	Rigide
<b>Type de montage</b>	Support de module	<b>Section de câble</b>	2.5-2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Type de fixation</b>	Fixation par encliquetage	<b>Maintien du câble</b>	Autre
<b>Matériau</b>	Plastique	<b>Couvercle</b>	Autre
		<b>EAN/Gencode</b>	3245060671242