

Boîte de dérivation pour passage de plancher 92x20mm

REF. 0 328 01

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Accessoire de finition pour passage de plancher permettant la dérivation vers directions

- Boîte de dérivation pour passage de sol 92x20mm
- Dimensions : hauteur 40mm, largeur 178mm
- Permet le respect de l'indice de protection
- Coloris : Gris
- Conforme à la norme NF EN 50085-2-2

Les + installation

Montage par vissage sur le sol

Les + utilisation

Permet le départ dans 4 directions avec séparation des courants de passage de plancher de même section

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur	178 mm	Auto-adhésif	Non
Hauteur	40 mm	Lèvre d'étanchéité	Non
Matériau	Plastique	Avec revêtement antidérapant	Non
Sans halogène	Non	Température d'utilisation	-5-60 °C
Traitement antibactérien	Non	Classe de protection (IP)	IP20
Couleur	Anthracite	Résistance aux chocs	IK08
Numéro RAL	7016	Température de stockage	-25-60 °C
		EAN/Gencode	3245060328016