



Coffret modulaire encastré 1 rangée 12+2 modules - avec porte métal extra plate blanche

REF. 0 015 31

LEGRAND

142,40 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Coffret modulaire encastré, adapté aux installations résidentielles et petit tertiaire, pour encastrément dans des murs en maçonnerie, brique ou cloisons sèches

- Coffret encastré 1 rangée 12 modules + 2 modules découpables avec porte métal extra plate blanche RAL9003 - IP40 IK07 - Classe II
- Equipé d'une porte réversible avec poignée pouvant recevoir une serrure à clé référence 001491 - Livré avec :
 - bornier à connexion automatique IP2X pour conducteurs de protection
 - pattes de fixation pour cloisons sèches
 - obturateurs séparables par module et demi-module
- Hauteur d'encastrément : 305mm
- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750° conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11
- Conforme à la norme NF C 61-910 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	encastré	Profondeur d'encastrement	87 mm
Nombre de rangées	1	Profondeur intérieure	47.5 mm
Largeur dans les unités de partition	12	Rail DIN	Oui
Type de couvercle	porte	Avec plaque de montage	Non
Finition du couvercle	fermé	Possibilité de montage en saillie	Oui
Couvercle/porte transparent(e)	Non	Finition CEM	Non
Matériau du boîtier	acier	Couleur	blanc
Hauteur	305 mm	Numéro RAL	9003
Largeur	330 mm	Classe de protection (IP)	IP40
Profondeur	90 mm	Avec serrure	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.