



Carillon électromécanique à piles 8V~ à 12V~ emballage brochable blanc

REF. 0 942 64

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Carillon électromécanique, à associer avec un bouton-poussoir

- Carillon électromécanique 8V~ à 12V~ - Blanc
- Son acoustique 75dB à 1m
- Fonctionne avec boutons-poussoirs non lumineux référence 041646 ou lumineux référence 041645 et référence 041647
- Emballage brochable
- Dimensions : 105x170x52mm

Avantages

Niveau sonore pour entendre dans toute la maison : 75dB à 1m

Les + installation

2 types d'installation pour la rénovation : au mur en saillie ou avec une boîte à encastrer 1 poste

Les + utilisation

Carillon fonctionnant également avec des piles

Recommandations / restrictions d'usages

Utiliser un transformateur 8V~ référence 413091 ou référence 042025 - Usage en intérieur uniquement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau du boîtier	plastique
Volume	75 dB
Tension nominale	8 - 8 V
Classe de protection (IP)	IP20
Type de courant	DC
Batterie incorporée	Oui