



Transformateur pour sonnerie 230V vers 12V ou 8V - 8VA - 2 modules

REF. 4 130 91

LEGRAND

73,38 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Transformateurs pour sonneries

- Conformés à la norme EN/IEC 61558-2-8
- Protégés contre les surcharges et les courts-circuits par CTP, en cas de coupure automatique par surcharge, couper l'alimentation et laisser refroidir le transformateur avant remise en service
- Fixation murale ou sur rail DIN (pour 4 modules)
- Les réf. 4 130 90/91 permettent le passage du peigne et sont équipées d'un porte-étiquette et reçoivent le peigne d'alimentation (par le bas) en aval d'un disjoncteur uni + neutre

230 V / 12 V - 8 V

Caractéristiques générales

Transformateurs, sonneries et ronfleurs

Equipés de porte-étiquettes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension primaire	230 V	Adapté à un montage sur rail	Oui
Type de transfo	transformateur de sonnerie standard	Adapté à un montage apparent	Oui
		Adapté à un montage encastré	Oui
Tension secondaire 1	12 V	Protégé contre les courts-circuits	Oui
Longueur	36 mm	Largeur dans les unités de partition	2
Tension secondaire 2	8 V	Protection contre les températures	Oui
Avec dispositif on/off	Non	Largeur	66 mm
Puissance de sortie max.	8 W	Hauteur	84 mm

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.