

Bouton-poussoir pré-câblé antivandale NO-NF à encastrer handicap

REF. 005522



VUE D'ENSEMBLE

Marque	Bticino
Emballage	1 unité
Volume	1.292 dm ³
Poids	348 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Boutons-poussoirs antivandales - handicap

- Bouton-poussoir pré-câblé NO-NF 1 A 48 V à encastrer dans des boîtes type appareillage
- Ø65 mm (1 poste)
- Livré avec :
 - carte de raccordement pour indication sonore et visuelle (LED verte)
 - plastron inox + LED de signalisation d'ouverture
- Consommation 23 mA 12 V=
- Raccordement sur borniers
- Pose horizontale ou verticale
- Diamètre du bouton-poussoir : 36 mm- profondeur : 34 mm
- Dimensions carte de raccordement : 47 x 27 x 14 mm
- Dimensions du plastron : 81 x 96 x 6 mm

Caractéristiques Générales

Boutons-poussoirs antivandales