



## Double interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo complet IP55 saillie 10AX 250V - gris

REF. 0 697 15

PLEXO

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



### INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plexo complet saillie, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides

- Interrupteur ou double va-et-vient Plexo complet saillie
- IP55 - IK07 - 10AX - 250V
- Connexion à bornes automatiques
- Livré complet avec 2 embouts
- Plaque déclipée

## Les + installation

1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

## Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                       |                              |                                                  |                           |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
|                                       |                              | Tension nominale                                 | 250 V                     |
| Type de commutation                   | va-et-vient                  | Courant nominal assigné                          | 10 A                      |
| Type de commande                      | bascule/bouton               | Courant de commutation pour lampes fluorescentes | 10 AX                     |
| Assemblage                            | mécanisme complet avec cadre | Contact de report                                | Non                       |
| Bouton-poussoir                       | Non                          | Type de raccordement                             | autre                     |
| Nombre de bascules d'actionnement     | 2                            | Interrupteur de chauffage                        | Non                       |
| Type de montage                       | saillie                      | Interrupteur de machine à laver                  | Non                       |
| Type de fixation                      | fixation à vis               | Largeur d'appareil                               | 80 mm                     |
| Avec plaque de montage                | Non                          | Hauteur d'appareil                               | 84 mm                     |
| Matériau                              | plastique                    | Profondeur d'appareil                            | 57 mm                     |
| Qualité du matériau                   | thermoplastique              | Compatible avec Apple HomeKit                    | Non                       |
| Sans halogène                         | Oui                          | Compatible avec Google Assistant                 | Non                       |
| Traitement antibactérien              | Non                          | Profondeur min. de la boîte d'encastrement       | 30 mm                     |
| Traitement de surface                 | non traité                   | Compatible avec Amazon Alexa                     | Non                       |
| Finition de la surface                | mat                          | Possible support IFTTT                           | Non                       |
| Couleur                               | gris                         | Température d'utilisation /d'installation        | -20 - 40 °C               |
| Numéro RAL (équivalent)               | 7046                         | Température de stockage                          | -25 - 70 °C               |
| Zone de texte/surface d'inscription   | non                          | Type de tension                                  | AC                        |
| Voyant                                | non                          | Fréquence d'alimentation                         | 50 - 60 Hz                |
| Fonction d'éclairage                  | autre                        | Section de câble                                 | 2.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Type d'éclairage                      | autre                        | Nature d'embout entrée de câble                  | Non applicable            |
| Adapté à la classe de protection (IP) | IP55                         | Maintien du câble                                | Non applicable            |
| Résistance aux chocs                  | IK07                         |                                                  |                           |