

## Tableautin 300x500x70mm IP20 IK08 - Blanc RAL9010

REF. 0 391 45

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Tableautin, cadre plastique avec panneau Isorel démontable épaisseur 6mm avec 1 face laquée, avec une haute résistance aux températures

- Platine démontable (tableautins) pour interrupteurs Pac
- Dimensions :
  - largeur : 300mm
  - longueur : 500mm
  - épaisseur : 70mm
- Tenue en température : 7 jours à 70°C - IP20 - IK08
- Entrées défonçables pour tubes : Ø16mm à Ø20mm (IEC 60614-1) - Blanc RAL9003
- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 850°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

		Profondeur intérieure	70 mm
Type de montage	saillie	Rail DIN	Non
Type de couvercle	couvercle	Avec plaque de montage	Non
Finition du couvercle	fermé	Possibilité de montage en saillie	Non
Couvercle/porte transparent(e)	Non	Finition CEM	Non
Matériau du boîtier	plastique	Couleur	blanc
Hauteur	300 mm	Numéro RAL	9003
Largeur	500 mm	Classe de protection (IP)	IP20
Profondeur	70 mm	Avec serrure	Non