



Détecteur de mouvements BUS Livinglight (présence et luminosité) pour lieux de passage - blanc

REF. N4659N

LEGRAND

INFORMATION PRODUIT

Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Livinglight, un détecteur de mouvements BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

- Détecteur automatique BUS Livinglight avec capteur de présence IR passif et capteur de luminosité, idéal pour lieux de passage - A associer à un support et une plaque Livinglight
- Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Réglage précis sur le chantier avec configurateur de réglage - Temporisation de retard d'extinction et niveau de lux réglable
- Portée 8m pour une hauteur d'installation de 1,2m - IP41 - Consommation 0,3W en veille
- Finition Blanc - 2 modules
- Se raccorde au contrôleur par cordon ou câble RJ45 ou câble BUS SCS à équiper de connecteur RJ45 référence 048872

Avantages

Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up

S'associe aux différentes plaques Livinglight

Les + utilisation

Conforme à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Installation dans boîte d'encastrement profondeur 40mm minimum

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Détecteur de mouvement		
Type de montage	Encastré		
Régulation de la lumière constante	Oui		
Commande CVC	Non	Surveillance de cage d'escalier	Non
Réticulable	Non	Matériau	Plastique
Adapté pour une transmission sans fil	Non	Qualité du matériau	Thermoplastique
Protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	Non	Sans halogène	Non
Hauteur de montage	1.2 m	Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Largeur de portée max.	6 m	Commutateur de sélection	Oui
Longueur de portée max.	8 m	Durée de marche min.	30 s
Champ de détection de diamètre au sol	6 m	Durée de marche max.	15359 min
Sensibilité de réponse ajustable	Oui	Angle de détection horizontal	0-140 °
Luminosité de déclenchement ajustable	Oui	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement	Non	Couleur	Blanc
Fonction de variation avec insert variateur	Non	Numéro RAL (équivalent)	9003
Percée pour animaux	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
		Compatible avec Amazon Alexa	Non
		Possible support IFTTT	Non
		EAN/Gencode	8005543442012